

PILOT

WENTYLACJA & DOSKONAŁOŚĆ

Wentylowane oprawy gogli PILOT wykonane metodą bi-materiałowego, jednoczesnego wtrysku, gwarantują niezrównane możliwości adaptacji i najwyższy komfort użytkowania.

92 g

- + BI-MATERIAŁOWE OPRAWY DLA PODNIESIENIA KOMFORTU
- + ZAPROJEKTOWANE W CELU ZAPEWNIENIA DOSKONAŁEGO POLA WIDZENIA
- + 3 WERSJE SOCZEWEK DLA WSZYSTKICH PÓL ZASTOSOWAŃ: INDOOR I/LUB OUTDOOR
- + POWŁOKA PLATINUM: ANTI-SCRATCH & ANTI-FOG



TECHNOLOGIA

CSP
PLATINUM

WERSJE



PILOPSI



PILOCSP



PILOPSF

bollé
SAFETY



CERTYFIKOWANE
DO ATMOSFER
WYBUCHOWYCH
ATEX IIA, IIB, IIIA, IIIB, IIIC
STREFY 1, 2, 20, 21, 22

PILOT						
ZAKRES UŻYCIA	WERSJA	KOD REF.	ZNAKOWANIE SOCZEWEK	ZNAKOWANIE OPRAW	POWŁOKI	ZGODNOŚĆ Z NORMĄ
CLEAR	WENTYLOWANE – POŚREDNIA WENTYLACJA	PILOPSI	2C-1.2 1 BT 9 KN	EN166 3 4 9 BT	PLATINUM	EN166-EN170
COPPER	WENTYLOWANE – POŚREDNIA WENTYLACJA	PILOCSP	5-1.4 1 BT 9 KN	EN166 3 4 9 BT	PLATINUM	EN166-EN172
SMOKE	WENTYLOWANE – POŚREDNIA WENTYLACJA	PILOPSF	5-3.1 1 BT 9 KN	EN166 3 4 9 BT	PLATINUM	EN166-EN172

BOLLÉ SAFETY WYSYŁA CERTYFIKATY NA ŻĄDANIE.




**CERTYFIKOWANE
DO ATMOSFER
WYBUCHOWYCH**
ATEX IIA, IIB, IIIA, IIIB, IIIC
STREFY 1, 2, 20, 21, 22

SPECYFIKACJA OGÓLNA			
SOCZEWKI	POLIWĘGLAN – 2,1 MM	OPRAWY	PP/TPR
KRZYWIZNA	5,5 – LEKKO ZAKRZYWIONE	TAŚMA	NYLON/POLIESTER – 250 MM

WIĘCEJ
O ZNAKOWANIU:

ZESKANUJ



PAKOWANIE I KODY EAN13

POJEDYNCZE	PUDEŁKO WEWN.	PUDEŁKO ZEWN.
Wymiary: 32x17,5x8 mm	Wymiary/Masa: 32x17x9 cm // 0,66 kg	Wymiary/Masa: 60x50x37 cm // 10,9 kg

3660740003524 3660740103521 – 5 szt. 3660740203528 – 80 szt.

3660740007904 3660740107901 – 5 szt. 3660740207908 – 80 szt.

3660740007898 3660740107895 – 5 szt. 3660740207892 – 80 szt.

KOD NIESTANDARDOWY: 9004901000

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

CZYSZCZENIE : Soczewki należy regularnie czyścić. Bollé Safety zaleca stosowanie wyłącznie preparatów do czyszczenia soczewek B-clean.

NAPRAWY : Wyszczerbione, porysowane lub uszkodzone soczewki należy wymienić, wymieniając cały produkt. Jeśli oprawy są uszkodzone, wymienić również cały produkt. Po każdym użyciu zaleca się trzymanie okularów lub gogli w woreczku z mikrofibry lub sztywnym futerale.

PRZECHOWYWANIE : Wszystkie produkty muszą być przechowywane w suchym i czystym środowisku.



MADE IN : TAIWAN

DATASHEET : 29-03-2022

bolle-safety.com

ICD INTERNETOWE
CENTRUM
DYSTRYBUCJI

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
Tél.: 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
Tél.: 00 44 (0)208 391 4700

USA Headquarters
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
Tél.: 800-222-6553

Konsultant marki Bollé w Polsce:

Adam.Christa@epi-bhp.com
tel. +48 501 599 175
biuro@epi-bhp.com



**SPECJALIŚCI
W OCHRONIE OCZU**