

Uchwyt na lampę 3M™ X5 do przemysłowych hełmów ochronnych

Karta danych technicznych



Opis produktu

3M™ X5-LAMPHLDR jest przeznaczony do mocowania lamp (górnictwa) do przemysłowych hełmów ochronnych 3M™. Uchwyt na lampę składa się z ciemnoszarej części ABS i 2 pasków podwójnie powlekanych klejem samoprzylepnym 3M™ VHB™. Po odpowiednim przymocowaniu uchwytu do przemysłowego hełmu ochronnego można mocować w nim lampy różnych marek.

Gama przemysłowych hełmów ochronnych 3M™

SecureFit™, linia X5000

Linia G3000

Linia G3501

Linia G2000

Linia G22

Typowe zastosowania

- ▶ Górnictwo
- ▶ Budownictwo
- ▶ Sektor użyteczności publicznej, przemysł paliwowo-gazowy
- ▶ Przemysł ogólny

Główne cechy

- ▶ Uchwyt na lampę nie zawiera metalu na wypadek, gdyby wymagana była izolacja elektryczna
- ▶ Łatwy do nałożenia na wszystkie przemysłowe hełmy ochronne 3M™ z tworzywa ABS i poliamidu
- ▶ Klej samoprzylepny zapewnia bardzo mocne wiązanie



Instrukcja aplikacji

Idealny zakres temperatur do aplikacji taśmy wynosi od 20°C do 40°C. Nie zaleca się wstępnego nakładania taśmy na powierzchnie w temperaturach poniżej 10°C, ponieważ klej staje się zbyt mocny, aby łatwo przylegać. Jednak po prawidłowym nałożeniu utrzymanie w niskiej temperaturze jest ogólnie zadowalające.

- ▶ Wyczyść powierzchnię hełmu ochronnego suchą szmatką (zdjęcie 1)*
- ▶ Zdejmij podkład z warstwy samoprzylepnej VHB (zdjęcie 2)
- ▶ Przez co najmniej 10 sekund mocno dociskaj uchwyt na lampę z przodu hełmu ochronnego nie wyżej niż 5 cm nad krawędzią (zdjęcie 3)
- ▶ Zostaw na 24 godziny przed użyciem (zdjęcie 4)

* Jeśli powierzchnia hełmu ochronnego jest tłusta, wyczyść ją łagodnym roztworem detergentu w ciepłej wodzie. Przed zamocowaniem uchwyty na lampę zostaw powierzchnię do całkowitego wyschnięcia. Nie używaj rozpuszczalników organicznych, chyba że jest to zgodne z instrukcjami producenta hełmu.

Ostrzeżenie

- ▶ Na rynku dostępnych jest wiele marek i typów lamp. Obowiązkiem użytkownika jest sprawdzenie, czy wybrana marka i typ pasują do uchwyty na lampę. Należy to sprawdzać przed każdym użyciem!
- ▶ 3M™ VHB™ zapewnia bardzo wysoką siłę wiązania uchwyty na lampę z hełmem 3M™ ABS lub poliamidowym, pod warunkiem prawidłowego nałożenia zgodnie z powyższymi instrukcjami. Przed każdym użyciem sprawdź, czy uchwyt na lampę jest cały czas prawidłowo zamocowany!
- ▶ Nie umieszczaj uchwyty na lampę na hełmach ochronnych wykonanych z materiałów o niskiej energii powierzchniowej, takich jak HDPE!



Ważna informacja

3M nie przyjmuje odpowiedzialności bezpośredniej ani wtórnej (w tym odpowiedzialności za utratę zysków, pogorszenie możliwości prowadzenia interesów biznesu i/lub wartości firmy) za wykorzystanie podanych tu informacji. Użytkownik jest odpowiedzialny za określenie przydatności produktów do zamierzonego zastosowania. Stwierdzenie to nie może być w żaden sposób interpretowane jako wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności 3M za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem.

Dział Bezpieczeństwa Pracy

3M Poland Sp. z o.o. Dział
Bezpieczeństwa Pracy
Al. Katowicka 117
Kajetany 05-830
Nadarzyn
Telefon: +48 22 739 60 00
www.3M.pl/bhp

iCD INTERNETOWE
CENTRUM
DYSTRYBUCJI

Należy poddać recyklingowi. Wydrukowano w Polsce. © 3M 2020. 3M, SecureFit i VHB są znakami towarowymi Firmy 3M. Wszelkie prawa zastrzeżone. OMG128348

